

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	30 mm
Underlægsplade	259031 4
Fjedersæt	259044 3
ISO-kode holder	CKJNR/L 2020K16
Hovedlængde L ₁	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Fjeder	259046 3
Skrue til klo	259021 3
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Spændejern	259038 16
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt 10 dele Type 3	259044 3
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Fjeder Type 3	259046 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Spændejern Type 16	259038 16
Underlagsplatte Type 4	259031 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600