


**Garant**
**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12 mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251102 25/12
GTIN	4045197650719
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

- **Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.**
- **Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.**

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PSSNR/L 2525X12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 105,5 mm

Underlægsplade: 259031 14

## Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 3
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2525X12

Skafstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
Fjeder	259046 1
Knæled	259015 3
Underlægsplade	259031 14
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	105,5 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplade Type 14	259031 14
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjeder Type 1	259046 1
Knæled Type 3	259015 3
Knæledsskruer Type 3	259018 3