

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 3
Hovedlængde L ₁	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til klo	259021 3
Underlægsplade	259031 4
Spændejern	259038 16
Fjeder	259046 3
ISO-kode holder	CKJNR/L 2525M16
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt 10 dele Type 3	259044 3
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Fjeder Type 3	259046 3
Underlagsplatte Type 4	259031 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Spændejern Type 16	259038 16
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600