

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251111 25/15  |
| GTIN                | 4045197656766 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Underlægsplade                 | 259031 37       |
| Knæled                         | 259015 12       |
| Fjedersæt                      | 259044 6        |
| Fjederstiftsæt                 | 259047 4        |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 30 mm           |
| ISO-kode holder                | PSKNR/L 2525M15 |
| Skaftstørrelse                 | 25 mm           |
| passende vendeskærsplatter     | SN.. 1506..     |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Plattestørrelse                | 15 mm           |
| Knæledsskrue                   | 259018 11       |
| Samlet længde L                | 150 mm          |
| Norm                           | DIN ISO 5610    |
| Indsatstype                    | Venstre         |
| Indvendig køling               | nej             |
| Indstillingsvinkel κ           | 75 grader       |
| Anvendelse                     | Plandrejning    |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder                      |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Underlagsplatte Type 37  | 259031 37   |
| Fjedersæt10 dele Type 6  | 259044 6    |
| Knæled Type 12   | 259015 12   |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 4  | 259047 4    |
| Knæledsskrue Type 11   | 259018 11   |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |