

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 3
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 4
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Spændejern	259038 16
Skrue til klo	259021 3
passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Hovedlængde L ₁	32 mm
ISO-kode holder	CKJNR/L 3232P16
Fjeder	259046 3
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt 10 dele Type 3	259044 3
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Spændejern Type 16	259038 16
Underlagsplatte Type 4	259031 4
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Fjeder Type 3	259046 3
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600