

**SNMG 120408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

SNMG 120408 CA510 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: CA510  
Spånbryder: PQ  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 180 - 590 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Spånbryder	PQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Type	CA510

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning