

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 3232P15
Skaftstørrelse	32 mm
Underlægsplade	259031 37
Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	36 mm
Knæled	259015 12
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Knæledsskrue	259018 11
Fjederstiftsæt	259047 4
Fjedersæt	259044 6
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 37	259031 37
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæled Type 12	259015 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500