

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/08mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PWLNLR/L 3232 P08
Underlægsplade	259031 40
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Hovedlængde L ₁	23 mm
Fjedersæt	259044 2
Skaftstørrelse	32 mm
Knæled	259015 2
Knæledsskrue	259018 2
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500