

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 2
Hovedlængde L ₁	29 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2525M12
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 20
Skaftstørrelse	25 mm
Fjedersæt	259044 2
Knæledsskrue	259018 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 20	259031 20
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500