

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Underlægsplade	259031 20
Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PSKNR/L 2525M12
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 20	259031 20
Knæled Type 2	259015 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500