

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236660 150
GTIN	4047109090637
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

Processikker op til 6xD.**Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.
Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reserve dele på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

ABS® T Ø d	80 mm
Centerspids-størrelse	115
Udv. Ø d ₁	147,5 mm
Antal skær Z	1

Vendeplatteskruesæt	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX080404
Nominel Ø D	150
til tomme-Ø	5 29/32 tommer
Udhængslængde L _A	90 mm
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Bundhulsboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239655 15IP
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236661 115
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236662 115
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600