

HOLEX®**CCMT 120404 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 120404 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f : 0,06 - 0,36 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Spånbryder	PM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,36 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknøtning	neutral