


**CC.T 09T304, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 KW10
GTIN	4960664359745
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CC.T 09T304 KW10 Type: KW10  
Spånbryder: AH  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	AH
Primær anvendelse	N
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 300 m/min

Type	KW10
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning