

Garant**Skærehoved QuickTurn, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Fordel:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på klampeholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DWLNR/L 2525M08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259031 42

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 4
Underlægsplade	259031 42
ISO-kode holder	DWLNR/L 2525M08
Spændejern	259038 9

Plattestørrelse	8 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 9	259038 9
Skrue til underlagsplatte Type 4	259025 4
Underlagsplatte	259581
Underlagsplatte Type 42	259031 42
Skrue til underlagsplatte	259171
Spændejern	259353