


**WNMG 080404, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Primær anvendelse	Ti
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	MQ
Hjørneradius	0,4 mm
Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning