

**WNMG 080408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080408 CA6525 Type: CA6525  
Spånbryder: MQ  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Spånbryder	MQ
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning