

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 2
Hovedlængde L ₁	20 mm
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Underlægsplade	259031 40
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Plattestørrelse	8 mm
ISO-kode holder	PWLNRL 2020K08
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500