

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	27 mm
Stift	259049 5
Skrue- sæt	259023 3
Spændejern	259038 12
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	50 mm
Plattestørrelse	8 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
ISO-kode holder	A40T MWLNR/L08
Underlægsplade	259031 41
Samlet længde L	300 mm
Spænde højde $L_2$	38,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Stift Type 5	259049 5
Skrue- sæt10 dele Type 3	259023 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 12	259038 12
Underlagsplatte Type 41	259031 41
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500