

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjederstiftsæt	259047 4
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Fjedersæt	259044 6
Hovedlængde L ₁	30 mm
Skaftstørrelse	32 mm
ISO-kode holder	PSKNR/L 3232P15
Plattestørrelse	15 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Underlægsplade	259031 37
Knæledsskrue	259018 11
Knæled	259015 12
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæled Type 12	259015 12
Underlagsplatte Type 37	259031 37
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500