

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjedersæt	259044 2
Midterforskydning $L_3$	17 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Knæledsskrue	259018 8
Plattestørrelse	8 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Underlægsplade	259031 40
ISO-kode holder	A25R PWLNR/L08
Knæled	259015 2
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde $L_2$	24 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 8	259018 8
Knæled Type 2	259015 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500