

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	35 mm
Knæled	259015 12
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2525M15
Fjedersæt	259044 6
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Fjederstiftsæt	259047 4
Underlægsplade	259031 37
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Knæledsskrue	259018 11
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Knæled Type 12	259015 12
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Underlagsplatte Type 37	259031 37
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500