

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Knæledsskrue	259018 11
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Underlægsplade	259031 37
Fjederstiftsæt	259047 4
Knæled	259015 12
Funktionsbredde L ₄	40 mm
ISO-kode holder	PSKNR/L 3232P15
Skaftstørrelse	32 mm
Fjedersæt	259044 6
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Underlagsplatte Type 37	259031 37
Knæledsskrue Type 11	259018 11
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500