

**SNMG 120404, Type: CA510****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251162 CA510  |
| GTIN                | 4960664698721 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

SNMG 120404 CA510 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: CA510

Spån Bryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 180 - 590 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Hjørneradius      | 0,4 mm          |
| Skæredybde $a_p$  | 0,2 - 2,5 mm    |
| Skærebetingelse   | kontinuerlig    |
| Primær anvendelse | P               |
| Spån bryder       | PQ              |
| Tilspænding $f$   | 0,13 - 0,4 mm/o |
| Type              | CA510           |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 180 - 590 m/min               |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale                           | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | SNMG 120404                   |
| Antal skift/skær                         | 8                             |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |