


**SNMG 120408, Type: CA6525**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

SNMG 120408 CA6525 Hjørneradius: 0,8 mm  
 Type: CA6525  
 Spånbryder: MQ  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	MQ
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Type	CA6525

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning