

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
ISO-kode holder	PSKNR/L 2020K12
Plattestørrelse	12 mm
Fjedersæt	259044 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Knæled	259015 2
Underlægsplade	259031 20
Knæledsskrue	259018 2
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 20	259031 20
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500