



KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, lang, Ø Dmin – Ø Dmaks: 109-167 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236682 109-167
GTIN	4047109262119
Artikelklasse	24F

Beskrivelse

Udførelse:

- Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Med aksialjustering.

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Indvendig køling: ja

Samlet længde $L_{i,alt}$: 175 mm

ABS® skaft-Ø D_s : 80 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	175 mm
ABS® skaft-Ø D_s	80 mm

Ø-område D_{\min} - D_{\max}	109 - 167 mm
Udførelse	lang
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Skrå forboring
Bor anvendelse	Tvær boring
Bor anvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj