

**WN.G 080408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WN.G 080408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PS
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning