

**SNMG 120404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251162 CA6525 |
| GTIN | 4960664513161 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

SNMG 120404 CA6525 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: CA6525
Spånryder: MQ
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|------------------|
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Spånryder | MQ |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Primær anvendelse | M |
| Type | CA6525 |

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 220 m/min |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 |
| Antal skift/skær | 8 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |