

**WNMG 080404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbrøder	MQ
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning