

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 100mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236660 100 |
| GTIN | 4047109090545 |
| Artikelklasse | 24L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplattabor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

Processikker op til 6xD.**Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.
Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reserve dele på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ABS® T Ø d | 63 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX080404 |
| Vendeplatteskruesæt | 239655 15IP (6,3 Nm) |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Centerspids-størrelse | 80 |
| Udv. Ø d ₁ | 97,2 mm |
| Nominel Ø D | 100 |
| til tomme-Ø | 3 15/16 tommer |
| Udhængslængde L _A | 85 mm |
| Skaft | ABS |
| Boranvendelse | Bundhulsboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| KOMET KUB® V464 centerspids HSS Type 80 | 236661 80 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm | 659874 50 |
| KOMET KUB® V464 centerspids HSS Type 80 | 236662 80 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP | 239655 15IP |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |