



Snittapforlænger, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338405 1
GTIN	4067263108115
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til gevindskæft-Ø d ₂	2,8 mm
Forlænger L ₃	130 mm
Til firkant K ₁	2,1 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
Forlænger L ₂	60 mm
Forlænger K ₂	4,9 mm
Forlænger Ø D ₄	6,1 mm
Forlænger Ø D ₃	6 mm

Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M4
Til indspændingslængde l ₁	22 mm
Produkttype	Forlænger