


**WNMG 080408, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 SW05 Type: SW05

Spånbryder: MQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Type	SW05

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning