

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 110mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236660 110    |
| GTIN                | 4047109090552 |
| Artikelklasse       | 24L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

**Processikker op til 6xD.****Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.  
Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

**Leveringsomfang:**

Borekrone med indbygningsdele.

**Bemærk:**

Reserve dele på forespørgsel

**Teknisk beskrivelse**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Antal skær Z          | 1                    |
| Centerspids-størrelse | 80                   |
| Vendeplatteskruesæt   | 239655 15IP (6,3 Nm) |
| Udv. Ø d <sub>1</sub> | 107,5 mm             |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte   | WOEX080404              |
| ABS® T Ø d                   | 63 mm                   |
| Nominel Ø D                  | 110                     |
| Udhængslængde L <sub>A</sub> | 85 mm                   |
| Skaft                        | ABS                     |
| Boranvendelse                | Bundhulsboring          |
| Boranvendelse                | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling             | ja                      |
| Produkttype                  | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 80                               | 236661 80   |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP    | 674252 15IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP                            | 239655 15IP |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm        | 659874 50   |
| KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 80                               | 236662 80   |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |