



## Snittapforlænger, Type: 11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338405 11
GTIN	4067263109013
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Forlænger $K_2$	11 mm
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	14 mm
Forlænger $L_2$	90 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	22 mm
Til firkant $K_1$	11 mm
Forlænger $L_3$	200 mm
Forlænger $\varnothing D_3$	14 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M18

Til indspændingslængde  $l_1$ 

40 mm

Produkttype

Forlænger