

**WNMG 080408 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,06 - 0,42 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	WP
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning