

**WNMG 080404, Type: CA510****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252012 CA510 |
| GTIN | 4960664700363 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2 mm |
| Spånryder | HQ |
| Primær anvendelse | P |
| Tilspænding f | 0,07 - 0,3 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 450 m/min |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Type | CA510 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 |
| Antal skift/skær | 6 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning