

**HOLEX®****WNMG 080408 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

WNMG 080408 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020  
Spånbryder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Spånbryder	PM
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	1 - 5 mm
Type	HBX020

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærehoved
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknýtning	neutral