


WNMG 060408, Type: SP4019

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252084 SP4019
GTIN	5652773
Artikelklasse	28A

Beskrivelse

WNMG 060408 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 3J

Skæredybde a_p : 1 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 40 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	40 - 110 m/min
Spånbryder	3J
Skæredybde a_p	1 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o
Sekundær anvendelse	S
Primær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	Skærehoved
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknýtning	neutral