

**WNMG 080408, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252090 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

Beskrivelse

WNMG 080408 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 3J

Skæredybde a_p : 1 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 40 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Spånbryder	3J
Sekundær anvendelse	S
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	40 - 110 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning