

HOLEX®**SNMG 120408 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

SNMG 120408 Sæt med 10 stk. HBX020 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HBX020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 1 - 5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Spånbryder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Type	HBX020

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Vendeplattetilknøytning	neutral