

HOLEX®**WNMG 080408 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080408 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
Spånbryder	MM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	HBX130

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærehoved
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknýtning	neutral