



KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, kort, Ø D_{min} – Ø D_{maks}: 24-32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236680 24-32
GTIN	4047109261587
Artikelklasse	24F

Beskrivelse

Udførelse:

- Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L _{i alt}	45 mm
Ø-område D _{min} -D _{maks}	24 - 32 mm
ABS® skaft-Ø D _s	25 mm

Kravelængde L ₂	6 mm
Udførelse	kort
Skaft	ABS
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Sletbearbejdning Holder 24-32	236688 24-32
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 24-32	236685 24-32
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 24-32	236684 24-32
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 24-32	236686 24-32