

**Garant****DC.T 070202, Type: CU7010**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DCMT 070202 CU7010 Type: CU7010

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	SS
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o

Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning