

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251403 25/16
GTIN	4045197657084
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: MTJNR/L 2525X16

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 103,5 mm

Skrue- sæt: 259023 1

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	MTJNR/L 2525X16
Skrue- sæt	259023 1

Spændejern	259038 1
Underlægsplade	259031 31
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Stift	259049 1
Hovedlængde L ₁	32 mm
Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	103,5 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplade Type 31	259031 31
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue- sæt10 dele Type 1	259023 1
Spændejern Type 1	259038 1
Stift Type 1	259049 1