

**WN.G 080408, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WN.G 080408 KW10 Type: KW10

Spånbryder: AH

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Spånbryder	AH
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	KW10
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning