

**Garant**
**SNMG 120408, Type: HB7020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120408 HB7020 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7020

Spånbryder: SM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SM
Type	HB7020

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning