

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue- sæt	259023 2
Stift	259049 6
ISO-kode holder	MTJNR/L 2020K16
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Spændejern	259038 14
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	31 mm
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 32
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 32	259031 32
Stift Type 6	259049 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Spændejern Type 14	259038 14
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Momentskrue-trækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500