

**DCGT 11T308, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260375 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

DCGT 11T308 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde a_p : 0,15 - 3 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	62
Skæredybde a_p	0,15 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T308
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning