


SNMG 120408, Type: CA6525

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120408 CA6525 Hjørneradius: 0,8 mm
 Type: CA6525
 Spån Bryder: MS
 Skæredybde a_p : 0,8 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spån bryder	MS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,8 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Type	CA6525

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning