

Garant**TNMG 160404, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning